### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4050.760 Aderendhülse

Stand: 30.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



### AS 4050.760 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.760
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt
	Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	orange
Länge	8 mm
AWG	20
Innendurchmesser	2,6 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0,5 mm²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,
	wie z.B. Crimpautomaten.
	Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal
	Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205
	4051.210
	4050.452
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.036

© Rittal 2025

# Eigenschaften

EAN	4028177815780
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3