## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4050.786 Aderendhülse

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



### AS 4050.786 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

#### Eigenschaften

| Artikel-Nr.         | AS 4050.786  |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen.  |
| Technische Daten    | Wärmebeständig bis 105 °C  |
| Material            | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen  |
| Farbe               | schwarz  |
| Länge               | 18 mm  |
| AWG                 | 10   |
| Innendurchmesser    | 6,3 mm   |
| Rittal Farbcode     | Ja   |
| DIN Farbcode        | Ja   |
| Hinweis             | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen              | AEH DIN 46228  |
| Lieferform          | lose   |
| Verpackungseinheit  | 100 Stück  |
| Nettogewicht        | 0.1  |
| Zolltarifnummer     | 85369010   |
| EAN                 | 4028177000544  |
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |
| ECLASS 8.0          | 36659290   |
|                     |  |

© Rittal 2025

### Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR

© Rittal 2025 3