

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.105 Arbeitsleuchte LED

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.105 - Arbeitsleuchte LED für WS 540

Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.105
Produktbeschreibung	Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.
Nutzen	Lichtstarke, blend- und flimmerfreie Beleuchtung, homogen und schattenfrei Auswählbare Farbtemperatur zwischen warmweiß, über neutralweiß bis tageslichtweiß fördert die Konzentrationsfähigkeit und mindert Ermüdungserscheinungen Ausgezeichnete Farbtreue und starker Kontrast Aluminium-Federarm mit 3D-Kopf-Gelenk, schwenkbar und feststellbar zur freien Positionierung der Lichtquelle
Technische Daten	Federarm: Länge 970 mm Farbwiedergabe: 94 – 98 Ra Abstrahlwinkel: 100°
Material	Leuchtengehäuse: Aluminium Entblendung: Macrolon
Lieferumfang	Arbeitsleuchte LED Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung	26 W
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussmöglichkeiten	Steckernetzteil (CEE 7/16) mit AC-Adapter
Leuchtmittel	84 SMD LEDs

Eigenschaften

Schutzklasse	III (SELV)
Lichtstrom	2.930 lm
Passend für Artikel-Nr.	4051.100
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...40 °C
Bemessungsbetriebsspannung	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessung	Breite: 545 mm Höhe: 90 mm Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	4,2 kg
Zolltarifnummer	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeschreibung	LED Arbeitsleuchte für WS 540, dimmbar, 230 V/50 Hz