Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





RITTAL

AS 4051.105 - Arbeitsleuchte LED für WS 540

Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.105
Produktbeschreibung	Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.
Nutzen	Lichtstarke, blend- und flimmerfreie Beleuchtung, homogen und schattenfrei
	Auswählbare Farbtemperatur zwischen warmweiß, über neutralweiß
	bis tageslichtweiß fördert die Konzentrationsfähigkeit und mindert
	Ermüdungserscheinungen
	Ausgezeichnete Farbtreue und starker Kontrast
	Aluminium-Federarm mit 3D-Kopf-Gelenk, schwenkbar und
	feststellbar zur freien Positionierung der Lichtquelle
Technische Daten	Federarm: Länge 970 mm
	Farbwiedergabe: 94 – 98 Ra
	Abstrahlwinkel: 100°
Material	Leuchtengehäuse: Aluminium
	Entblendung: Macrolon
Lieferumfang	Arbeitsleuchte LED
	Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung	26 W
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussmöglichkeiten	Steckernetzteil (CEE 7/16) mit AC-Adapter
Leuchtmittel	84 SMD LEDs

© Rittal 2025

Eigenschaften

Schutzklasse	III (SELV)
Lichtstrom	2.930 lm
Passend für Artikel-Nr.	4051.100
Betriebstemperaturbereich	-10 °C40 °C
Bemessungsbetriebsspannung	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessung	Breite: 545 mm
	Höhe: 90 mm
	Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.5
Bruttogewicht	4.2
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3