Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AS 4051.625
# Aderendhülse

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AS 4051.625 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.625 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | gelb |
| Länge | 18 mm |
| AWG | 10 |
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
| DIN Farbcode | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Lieferform | lose |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Nettogewicht | 0,1 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 6,0 mm², gelb, lose, 18 mm |

© Rittal 2026

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UR |