Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AS 4051.682
# Aderendhülse

Stand: 20.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AS 4051.682 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.682 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | weiß |
| Länge | 10 mm |
| AWG | 20 |
| Innendurchmesser | 2,9 mm |
| DIN Farbcode | Ja |
| Multinorm | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Lieferform | lose |
| Verpackungseinheit | 500 Stück |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 0,041 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung 0,5 mm², weiß, lose, 10 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UR |