Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.021

Presszange

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.021 - Presszange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.021
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Indent-Crimp
Abmessung	Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	22 - 10
Für Querschnitt	0,35 - 6 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,425 kg
Bruttogewicht	0,435 kg
Zolltarifnummer	82032000

© Rittal 2026

Eigenschaften

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Presszange 0,35 - 6 mm², Indent-Crimp, für nicht isolierte Kabelschuhe