

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.024 Presszange

Stand: 04.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.024 - Presszange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.024
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Indent-Crimp
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	8 - 4
Für Querschnitt	10 - 25 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,52 kg
Bruttogewicht	0,67 kg
Zolltarifnummer	82032000

Eigenschaften

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Presszange 10 - 25 mm ² , Indent-Crimp, für nicht isolierte Kabelschuhe
