

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4054.024 Presszange

Stand: 08.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.024 - Presszange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | AS 4054.024   |
| Ausführung          | gerade  |
| Produktbeschreibung | Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.   |
| Nutzen              | Entriegelbare Zwangssperre<br>Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig |
| Material            | Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl  |
| Oberfläche          | Matt, verchromt   |
| Farbe               | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink  |
| Verpressung         | Indent-Crimp  |
| Abmessung           | Höhe: 68 mm<br>Länge: 256 mm  |
| AWG                 | 8 - 4   |
| Für Querschnitt     | 10 - 25 mm <sup>2</sup>   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 0,52 kg   |
| Bruttogewicht       | 0,67 kg   |
| Zolltarifnummer     | 82032000  |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 9              | EC000168   |
| ETIM 8              | EC000168   |
| ECLASS 8.0          | 21043811   |
| Produktbeschreibung | Presszange 10 - 25 mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp, für nicht isolierte Kabelschuhe |

---