

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.024

Presszange

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.024 - Presszange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.024
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungs Kräfte nötig
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Indent-Crimp
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	8 - 4
Für Querschnitt	10 - 25 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.52
Bruttogewicht	0.67
Zolltarifnummer	82032000

Eigenschaften

EAN	4028177807655
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
