

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.080

Crimpzange

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4054.080 - Crimpzange für Flachsteckhülsen

Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.080
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	B-Crimp
Abmessung	Breite: 18 mm Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	26 - 16
Für Querschnitt	0,1 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.433
Bruttogewicht	0.443
Zolltarifnummer	82032000

# Eigenschaften

EAN	4028177807662
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811