Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4054.081 Crimpzange

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4054.081 - Crimpzange für Flachsteckhülsen

Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.081
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	B-Crimp
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	22 - 10
Für Querschnitt	0,5 - 6 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.53
Bruttogewicht	0.68
Zolltarifnummer	82032000
EAN	4028177807679

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3