

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4054.081 Crimpzange

Stand: 25.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4054.081 - Crimpzange für Flachsteckhülsen

Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.081
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	B-Crimp
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	22 - 10
Für Querschnitt	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,53 kg
Bruttogewicht	0,68 kg
Zolltarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168

# Eigenschaften

---

ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Crimpzange 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , B-Crimp, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm

---