


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.140

Quetschzange

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.140 - Quetschzange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.140
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder.
Nutzen	Eindeutige Querschnittszuordnung durch Farbkodierung auf den Gesenken Entriegelbare Zwangssperre Entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Oval-Crimp
Abmessung	Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	22 - 14
Für Querschnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.42
Bruttogewicht	0.44

Eigenschaften

Zolltarifnummer 82032000

EAN 4028177807686

ETIM 9 EC000168

ETIM 8 EC000168

ECLASS 8.0 21043811