Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.140
Quetschzange

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

AS 4054.140 - Quetschzange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.140
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder.
Nutzen	Eindeutige Querschnittszuordnung durch Farbkodierung auf den Gesenken Entriegelbare Zwangssperre Entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Oval-Crimp
Abmessung	Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	22 - 14
Für Querschnitt	0,75 - 2,5 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,42 kg
Bruttogewicht	0,44 kg

© Rittal 2026

Eigenschaften

Zolltarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Quetschzange 0,75 - 2,5 mm², Oval-Cr. für isolierte Kabelschuhe