

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.141 Quetschzange

Stand: 23.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.141 - Quetschzange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.141
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder.
Nutzen	Eindeutige Querschnittszuordnung durch Farbkodierung auf den Gesenken Entriegelbare Zwangssperre Entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Oval-Crimp
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	22 - 10
Für Querschnitt	0,75 - 6 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,64 kg
Bruttogewicht	0,68 kg
Zolltarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Quetschzange 0,5 - 6 mm ² , Oval-Crimp, für isolierte Kabelschuhe