


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.900 Schraubzange

Stand: 20.03.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.900 - Schraubzange

Für Schlüsselweite 10 - 36 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.900
Produktbeschreibung	Für Schlüsselweite 10 - 36 mm.
Nutzen	Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten Glatte Backen vermeiden übliche Schäden durch Schlüssel und Rohrzangen an Schrauben/Muttern QuickSnap-Ratschen-Zustellung für schnelle Anpassung an das Werkstück ohne Druckknopf Robustes, durchgestecktes Gelenk
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Abmessung	Länge: 260 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,4 kg
Bruttogewicht	0,419 kg
Zolltarifnummer	82032000
ECLASS 8.0	21043809
Produktbeschreibung	Schraubzange mit Schnellverstellung, für Schlüsselweite 10 - 36 mm