### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4055.070 Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 -M63

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4055.070 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.

#### Eigenschaften

	40.4055.070
Artikel-Nr.	AS 4055.070
Ausführung	Dieses Set enthält die Standardblechlocher M16 bis M63.
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
	Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze, gerade
	7 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
	Hydraulikschraube Ø 19 mm
	Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
	HSS Vorbohrer Ø 10 mm
	Distanzbuchsensatz (3-teilig)
	Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke	2 mm
Stahlblech	2 mm
	2 mm
	3 mm

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Ø-Locher	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
	50,5 mm
	63,5 mm
Für Gewinde	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.3
Bruttogewicht	5.34
Zolltarifnummer	82034000
EAN	4028177807945
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025 3