#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4055.130 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## AS 4055.130 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.130
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2,5 mm
Ø-Locher	30,5 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.185
Bruttogewicht	0.209
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808041
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

### Eigenschaften

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3