#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4055.163 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## AS 4055.163 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.163
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2,5 mm
Ø-Locher	63,5 mm
Für Gewinde	M63
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.025
Bruttogewicht	1.098
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808164
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

### Eigenschaften

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3