Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





AS 4055.180 Spalt-Blechlocher-Set metrisch

Stand: 06.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.180 - Spalt-Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.180
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	5 Matrizen
	5 Stempel
	Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke	2 mm
Edelstahl	2 mm
	2 mm
	2,5 mm
	2,5 mm
Ø-Locher	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
Für Gewinde	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit
	Kugellager zu verwenden

© Rittal 2025

Eigenschaften

Passend für Hydraulikschraube	4055.665
BestNr.	4055.665
	4055.665
	4055.663
	4055.663
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.849
Bruttogewicht	1.098
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808171
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3