

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.180

Spalt-Blechlocher-Set metrisch

Stand: 03.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.180 - Spalt-Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.180
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	5 Matrizen 5 Stempel Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm 2,5 mm
Ø-Locher	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden

Eigenschaften

Passend für Hydraulikschraube	4055.665
Best.-Nr.	4055.665
	4055.665
	4055.663
	4055.663

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Nettogewicht	0,849 kg
--------------	----------

Bruttogewicht	1,098 kg
---------------	----------

Zolltarifnummer	82073010
-----------------	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------

Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Edelstahl, 5-teilig, M16/20/25/32/40
---------------------	---