### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## AS 4055.515 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# AS 4055.515 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.515
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	15,2 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.661
Zugschraube (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	9,5 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.039
Bruttogewicht	0.054
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808638
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

© Rittal 2025

### Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3