

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.518

## Spalt-Blechlocher rund

Stand: 29.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.518 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Artikel-Nr.                                    | AS 4055.518  |
| Ausführung                                     | Mit 3-fach Spaltung  |
| Produktbeschreibung                            |  |
| Lieferumfang                                   | Matrize<br>Stempel   |
| Bearbeitbares Material                         | Stahlblech   |
| Max. bearbeitbare Materialstärke<br>Stahlblech | 2 mm   |
| Ø-Locher                                       | 18,6 mm  |
| Hinweis  | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden<br>Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube<br>Best.-Nr.     | 4055.661   |
| Zugschraube (Ø x L)                            | 9,5 x 50 mm  |
| Hydraulik-Zugschraube Ø                        | 9,5 mm<br>19 mm  |
| Verpackungseinheit                             | 1 Stück  |
| Nettogewicht                                   | 0,061 kg   |
| Bruttogewicht                                  | 0,076 kg   |
| Zolltarifnummer                                | 82073010   |
| ETIM 9   | EC000156   |
| ETIM 8   | EC000156   |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Produktbeschreibung

Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 11, Ø-Locher  
18,6 mm