Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4055.537 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.537 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | AS 4055.537 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Produktbeschreibung | |
| Lieferumfang | Matrize Stempel |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 3 mm |
| Ø-Locher | 37 mm |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube BestNr. | 4055.663 |
| Zugschraube (Ø x L) | 19 x 55 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.281 |
| Bruttogewicht | 0.314 |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| EAN | 4028177808737 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| ETIM 8 | EC000156 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

© Rittal 2025 3