### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## AS 4055.547 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# AS 4055.547 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.547
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm
Ø-Locher	47 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.467
Bruttogewicht	0.509
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808768
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

### Eigenschaften

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3