

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.547

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 18.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

# AS 4055.547 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.547
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm
Ø-Locher	47 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschaube Best.-Nr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,467 kg
Bruttogewicht	0,509 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0	21049047
Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 36, Ø-Locher 47 mm

---