

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.547

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 10.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.547 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Artikel-Nr. | AS 4055.547 |
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Produktbeschreibung | |
| Lieferumfang | Matrize Stempel |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 3 mm |
| Ø-Locher | 47 mm |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.663 |
| Zugschraube (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,467 kg |
| Bruttogewicht | 0,509 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeschreibung

Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 36, Ø-Locher 47 mm