Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





AS 4055.581 Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.581 - Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.581	
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung	
Produktbeschreibung		
Lieferumfang	6 Matrizen	
	6 Stempel	
	Zugschraube mit Kugellager Ø 6 x 40 mm	
	Zugschraube mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm	
	Zugschraube mit Kugellager Ø 19 x 55 mm	
	HSS Vorbohrer Ø 10 mm	
	1 Dose Gleitpaste	
	Kunststoffkoffer	
Bearbeitbares Material	Stahlblech	
Max. bearbeitbare Materialstärke	1,5 mm	
Stahlblech	2 mm	
	2 mm	
	2 mm	
	3 mm	
	3 mm	
Ø-Locher	12,5 mm	
	16,2 mm	
	20,4 mm	
	25,4 mm	
	32,5 mm	
	40,5 mm	

© Rittal 2025

Eigenschaften

Für Gewinde	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit
	Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube	4055.660
BestNr.	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.2
Bruttogewicht	2.256
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719

© Rittal 2025 3