

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.581

# Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40

Stand: 05.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.581 - Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.581
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	
Lieferumfang	6 Matrizen 6 Stempel Zugschraube mit Kugellager Ø 6 x 40 mm Zugschraube mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm Zugschraube mit Kugellager Ø 19 x 55 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm 1 Dose Gleitpaste Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-Locher	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

# Eigenschaften

Für Gewinde	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,2 kg
Bruttogewicht	2,256 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 6-teilig, M12/16/20/25/32/40