

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.582

Spalt-Blechlocher-Set  
PG 9 bis PG 21

Stand: 22.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.582 - Spalt-Blechlocher-Set PG 9 bis PG 21 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.582
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	6 Matrizen 6 Stempel 2 Zugschrauben mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm 1 Tube Gleitpaste Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm 30,5 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschaube Best.-Nr.	4055.661
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.08

## Eigenschaften

---

Bruttogewicht	1.09
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808850
ECLASS 8.0	21044719

---