## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4055.720 Elektrohydraulikpumpe

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## AS 4055.720 - Elektrohydraulikpumpe

Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.720
Produktbeschreibung	Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.
Nennleistung	1,3 kW
Füllvolumen	3,2
Arbeitsvolumen	2,2
Förderleistung (max.)	1,1 l/min
Öl Тур	HLP 46
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 50 Hz
Nennstrom	5,65 A
Maschinenabmessungen	Breite: 400 mm Höhe: 325 mm Tiefe: 335 mm
Aufstellfläche	Breite: 402 mm Höhe: 342 mm Tiefe: 397 mm
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	700 bar
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	32
Bruttogewicht	34.5
Zolltarifnummer	84138100
EAN	4028177920644
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047

© Rittal 2025

# Eigenschaften

ECLASS 8.0

27301290

# Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

© Rittal 2025

3