Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 4139.350 Komfortleuchte

Stand: 25.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 4139.350 - Komfortleuchte

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4139.350
Ausführung	mit Türpositionsschalter
Lieferumfang	Komfortleuchte Leuchtmittel Leuchtmittelabdeckung Inkl. Befestigungsmaterial Integrierter Türpositionsschalter
Nennleistung	30 W
Vorschaltgerät	Weitspannungs-EVG
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung über Steckverbinder Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Integrierter Türpositionsschalter	Ja
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe, Sockel G13
Schutzklasse	I (Schutzleiter)
Schalter (Typ)	Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
Leuchtmittel-Abdeckung	Ja
Leuchten-Montageart	Verschrauben
Bemessungsstoßspannungsfestigke it Phase zu Erde	2000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigke it Phase gegen Phase	1000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	500 V DC/1s

© Rittal 2025

Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten	TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
	TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
	SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel
	TS
	SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
Abmessung	Breite: 987 mm
	Höhe: 117 mm
	Tiefe: 50 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C45 °C
Steckdosen	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Lagertemperaturbereich	-20 °C70 °C
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ausführung Steckdose	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2
Bruttogewicht	2.26
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177320765
ECLASS 8.0	27189241

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3