

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4315.320 Türpositionsschalter

Stand: 24.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4315.320
Ausführung	mit Anschlussleitung
Länge	1.000 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	400 V AC
Einbaumöglichkeiten	für Standard- und Komfortleuchte ohne integrierten Türpositionsschalter
Abmessung	Länge: 1.000 mm
Elektrischer Anschluss	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.139
Bruttogewicht	0.149
Zolltarifnummer	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approbationen

Approbationen

CQC
CQC-CCC

Erklärungen

Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK