

SZ 4315.710 - Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Best.-Nr. | SZ 4315.710 |
| Ausführung | mit Anschlussleitung |
| Länge | 600 mm |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase | 6000 V AC |
| Bemessungsisolationsspannung | 400 V AC |
| Einbaumöglichkeiten | für Kompaktleuchte |
| Abmessung | Länge: 600 mm |
| Elektrischer Anschluss | 240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 40 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0,12 kg |
| Nettogewicht | 0.11 |
| Bruttogewicht | 0.139 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| EAN | 4028177581371 |
| E-Number Sweden | E3404495 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ETIM 7.0 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Approbationen

Approbationen

CQC-CCC

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK