

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 4315.720

### Türpositionsschalter

Stand: 25.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4315.720 - Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4315.720
Ausführung	mit Anschlussleitung
Länge	600 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	400 V AC
Einbaumöglichkeiten	für Kompaktleuchte
Abmessung	Länge: 600 mm
Elektrischer Anschluss	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.14
Zolltarifnummer	85365019
EAN	4028177581388
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

# Approbationen

---

Approbationen	CQC CQC-CCC CSA UL + C-UL (listed) UR
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK