

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PS 4612.000 Nivellierfuß

Stand: 15.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen. Befestigungsgewinde M12. Wahlweise mit Innensechskant zur Verstellung von der Schrankinnenseite.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | PS 4612.000 |
| Ausführung | ohne Innensechskant |
| Nutzen | Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen |
| Material | Stahlblech |
| Montagehinweis | Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt |
| Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil | 3.000 N |
| Abmessung | Gewinde: M12 x 40 |
| Passend für | Gehäusetyp: VX TS TS IT VX SE PC IW Chiller Blue e+ TX CableNet |
| Nivellierbereich | 18 - 43 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 0,212 kg |
| Bruttogewicht | 0,229 kg |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182003

Produktbeschreibung

PS Nivellierfuß, für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet,
Verstellhöhe 18-43 mm, mit Gewinde M12

Ausschreibungstext

PS Nivellierfuß,
Art.-Nr. 4612000

für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet
Verstellhöhe 18-43 mm,
mit Gewinde M12