
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 4946.000 C-Profilschienen 30/15

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 4946.000 - C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil bzw. am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4946.000
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Länge	955 mm
Einbaumöglichkeiten	Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Tiefe unten (ohne Montageplatte) und oben über Aufrastmutter 8800.808 Am horizontalen TS Schrankprofil In der Breite oder Tiefe des AX 3-teilig. Je nach Einbausituation muss die Schiene auf das gewünschte Maß gekürzt werden.
Einbaumöglichkeiten VX Sockel	In Sockelbreite 1000 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Einbaumöglichkeiten AX Sockel	In Sockelbreite 1000 mm, in Verbindung mit Innensechsrund- Blechschrauben

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX
	TS
	Wandgehäuse AX, 3-teilig
	Breite/Tiefe: 1.000 mm
Passend für	Sockel-System AX
	Sockel-System VX
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	3.54
Bruttogewicht	4.14
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177114630
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3