

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CM 5001.217 Bodenblech

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CM 5001.217 - Bodenblech für TP

Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | CM 5001.217 |
| Produktbeschreibung | Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden. Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen |
| Abmessung | Tiefe: 100 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: TS IT TS CM TP Breite: = 1.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,939 kg |
| Bruttogewicht | 0,94 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | CM Bodenblech, für CM, TP, T: 100 mm, für B: 1200 mm |