Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



VX 5301.325 Kippschutz

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



VX 5301.325 - Kippschutz für VX IT

Der optionale Kippschutz für den VX IT lässt sich jederzeit am Aufstellungsort bei Bedarf nachrüsten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.325
Produktbeschreibung	Der optionale Kippschutz für den VX IT lässt sich jederzeit am Aufstellungsort bei Bedarf nachrüsten. Hierzu wird er bei geöffneter Fronttür einfach an den Vertikalprofilen des Schrankgerüstes eingerastet und entsprechend der Schrankhöhe ausnivelliert. Er vergrößert hierdurch die Standfläche des Gehäuses und vermindert somit das Kippmoment des Schrankes, wenn Einbaukomponenten aus dem Gehäuse gezogen oder vorgelagert montiert werden. Er dient als mobile Alternative, sollten sich die Gehäuse nicht am Boden verschrauben oder in einer Schrankreihe fixieren lassen. Nach erfolgter Installation lässt sich der Kippschutz einfach wieder entfernen. Der Einsatz des Kippschutzes ist am Gehäuserahmen ohne Unterbau sowie in Kombination mit Nivellierfüßen oder einem bis zu 200 mm hohen Sockel möglich. Die auffällige Lackierung in Signalfarbe vermindert die Gefahr einer Stolperfalle während des Einsatzes.
Material	Stahlblech, lackiert RAL 3001 (Signalrot)
Lieferumfang	2 nivellierbare Kippschutzfüße, mit werkzeugloser Schnellmontage
Belastbarkeit	Max. Auszugsgewicht: 200 kg, Schwerpunkt 250 mm vor der Gehäusefront
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.75
Bruttogewicht	3.22
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

© Rittal 2025

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177952461
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Kippschutz für VX IT

Artikelnummer: 5301.325

© Rittal 2025 3