

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.326 Nivellierfuß

Stand: 22.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.326 - Nivellierfuß mit Innenverstellung, für VX IT

Nivellierfuß mit Innenverstellung, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.326
Produktbeschreibung	Der Montagewinkel dient dem Versatz und der Befestigung des Nivellierfußes unterhalb des Schrankrahmengerüsts in den Innenbereich, um den Nivellierfuß bequem vom Gehäuseinneren über den im Nivellierfußschaft integrierten Innensechsrundantrieb verstellen zu können.
Lieferumfang	4 Nivellierfüße, M12 mit Innensechsrund-Antrieb TX30 4 Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit	Max. zulässige statische Last: 3000 N je Nivellierfuß
Nivellierbereich	18 - 63 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,76 kg
Bruttogewicht	0,796 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Nivellierfuß, M12, mit Innenverstellung, für VX IT, zum Ausgleich von Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten, inkl. Befestigungswinkel zum Versatz des Montageortes in den Innenbereich des Schrankes, für eine bequeme Bedienung von Innen über den integrierten Innensechsrund-Antrieb im Kopf des Nivellierfuß.