
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.332

Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste

Stand: 21.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.332 - Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste für VX IT

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.332
Ausführung	einteilig, mit Bürstenleiste
Produktbeschreibung	Zur gezielten Kabeleinführung von unten.
Material	Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Modulblech: verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
Hinweis	Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,14 kg
Bruttogewicht	1,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	VX IT Bodenblechmodul mit Bürstenleiste, für Breite 600 mm, BxT 600x237,5 mm, einteilig, Stahlblech

Ausschreibungstext

VX IT Bodenblech-Modul
Art.-Nr. 5301.332

VX IT Bodenblech-Modul
zur Kabeleinführung mit Bürste
für VX, VX IT
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 600 mm,
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei