


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.423 Aluminium-Sichttür, einteilig

Stand: 03.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.423 - Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.423
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Profil vertikal: Aluminium, eloxiert Profil horizontal: Aluminium, lackiert Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe	Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005 Profil vertikal: silberfarben
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 3 Scharniere 180°, montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°- Anreihescharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	16,142 kg
Bruttogewicht	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil