

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.423 Aluminium-Sichttür, einteilig

Stand: 29.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 5301.423 |
| Produktbeschreibung | Zum Austausch vorhandener Türen. |
| Material | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Profil vertikal: Aluminium, eloxiert Profil horizontal: Aluminium, lackiert Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Farbe | Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005 Profil vertikal: silberfarben |
| Lieferumfang | Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 3 Scharniere 180°, montiert Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°- Anreihescharnier benötigt |
| Hinweis | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105° |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Passend für | Gehäusotyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 16,142 kg |
| Bruttogewicht | 17,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 65,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil |