
## Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





Stand: 15.12.2025 (Quelle: rital com/de-de)



CHALTSCHRÄNKE 🐎 STROMVEF

KLIMATISIERUNG

ASTRUKTUR 🗋

## DK 5301.571 - Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.571
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX: RAL 9005
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 3 Scharniere 130°, innenliegend montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°- Anreihscharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	Breite: = 800 mm
	Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	13.4
Bruttogewicht	14.4
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	54,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177955110
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3