Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





SCHALTSCHRÄNKE

TROMVERTEILUNG

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rttal.com/de-de)

I IMATISIERIING

T-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.652
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im
	Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035
	Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang	Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit
	Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
	3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-
	Anreihscharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
	Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°

© Rittal 2025

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	Breite: 800 mm
	Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15
Bruttogewicht	15.8
EAN	4028177955141
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3