Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 5302.036
# Bürsten-Kit

Stand: 18.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.036 - Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 5302.036 |
| Produktbeschreibung | Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und gezielten Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten. |
| Nutzen | Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung<br>Alternativ verschraubbar<br>Abgestimmt auf die maximale Gehäusehöhe 47 HE zum individuellen Ablängen |
| Einsatzgebiete | Das Bürsten-Kit ist ausgelegt für die Kombination mit zwei vertikalen Kabelkanälen, beidseitig, seitlich der 19"-Montageebene.<br>Kombiniert man das Büsten-Kit mit einem Kabelkanal, so kann dies als Alternative zum Luftleitblech eingesetzt werden.<br>Als Teilausbau ist auch die Kombination mit Luftleitblech und Kabelkanal möglich |
| Funktionsweise | Das Bürsten-Kit besteht aus vertikalen Bürstenleisten für den Bereich zwischen Kabelkanal und Seitenwand sowie horizontalen Luftleitblechen mit Bürstenleisten zur Schottung im Dach- und Bodenbereich an der 19"-Montageebene |
| Material | Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0<br>Borsten: Kunststoff, UL 94-HB<br>Luftleitbleche: Stahlblech, lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | 2 Bürstenleisten vertikal, beidseitig<br>2 Luftleitbleche horizontal, oben und unten<br>2 Bürstenleisten horizontal, oben und unten zwischen erster 19"-Montageebene und Dach- bzw. Bodenblech<br>8 Bürstenleisten zwischen Kabelkanal und Dach- bzw. Bodenblech<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Borstenlänge | 48 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Einbaumöglichkeiten | 19"-Profilschienen standard im VX IT<br>19"-Profilschienen dynamic im VX IT |
| Montagehinweis | Um den Kabelkanal in Kombination mit dem Bürsten-Kit als Element zur Luftführung einzusetzen, sind die Kabeldurchführungsöffnungen im Kabelkanal zu verschließen oder mit einem Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste zu verblenden |
| Passend für | Breite: = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,6 kg |
| Bruttogewicht | 4,8 kg |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| ETIM 9 | EC012298 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeschreibung | Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT, Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und, gezielten Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten. Borstenlänge: 48 mm, Schrankbreite: 800 mm |