
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.169
Montagewinkel

Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

VX 5302.169 - Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen

Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen in VX IT Netzwerk-/Serverschränken.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.169
Ausführung	für VX IT 19"-Profilschiene standard für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung	Zur Befestigung der zölligen Profilschienen, standard oder dynamic in VX IT Netzwerk-/Serverschränken mit Quertraverse.
Nutzen	Ein Potenzialausgleich der Profilschienen erfolgt direkt über die Befestigung
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1,194 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, standard oder dynamic, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, in VX IT Netzwerk-/ Serverschränken, 800 mm breit. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit einer Breite von 800 mm oben und unten an der Quertraverse.

Approbationen

Erklärungen	Herstellererklärung