

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 5366.100 PC-Schranksystem

Stand: 02.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

PC 5366.100 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 5366.100
Ausführung	mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade und Geräteboden
Produktbeschreibung	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: ähnlich RAL 9006 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Lieferumfang	Gehäuse, Tür, Rücktür Sichttür, oben Tastatur-Klapplade Geräteboden
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)	497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm

Eigenschaften

Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	96
Bruttogewicht	98
EAN	4028177693203
ECLASS 8.0	27180501

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Schranksystem mit Monitortür und Klapplade

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Sichttür oben, Tastatur-Klapplade,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofil vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden
Systemausbau.

Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
-vertikale Dekor-Blenden
-Scheibe mit Siebdruckmaske
Klapplade für Tastatur:
-Gehäuse mit Mouse-Halterung und Ausschnitt in

Rückwand, Breite 482,6 mm (19") x Höhe 4 HE

-Blende unten angeschlagen, mit 2 Halteseilen, mit Verschluss, Schließung Nr. 3524

-Tastatur-Ablage mit Mousepad-Auszug und 2 Klettbindern für Tastatur

-mit Entriegelung für Sichttür oben

Tür unten:

-vertikale Stege mit Stangenverschluss und

Doppelbart-Einsatz,

-rechts scharniert

-Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet

Tür hinten:

-mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert

-Bodenbleche, dreiteilig

Material:

-Gehäuse, Tür, Bodenbleche, Ablagen: Stahlblech

-Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff

-Türblenden: Aluminium

Oberfläche:

-Bodenbleche verzinkt

Farbe:

-Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035

Sichttür oben:

-vertikale Dekor-Blenden: RAL 7035

-Scheibe mit Siebdruckmaske: RAL 7015

Geräteboden für Monitor: RAL 7015

Klapplade für Tastatur:

-Gehäuse: RAL 7035

-Front-Blende: RAL 7035/7015/9006

Tür unten:

-vertikale Stege: RAL 7035

-Einbauplatte abgekantet: RAL 7015

Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm

Artikelnummer: 5366100

Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG