



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.242

Montagerahmen, 482,6 mm (19")

Stand: 09.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.242 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.242
Produktbeschreibung	Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüsts. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Grundiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten	38 HE
Einbauposition	vorne
Belastbarkeit	Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.

Eigenschaften

Hinweis	Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüsts bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Breite: 600 mm Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9.75
Bruttogewicht	11.75
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177716537
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261